


LINDSTRÖM

**Elektroniksidavbitare, smalt huvud, KW, totallängd: 135mm****Beställningsdata**

Ordernummer	726040 135
GTIN	7314150103058
Artikelklass	73M

**Beskrivning****Utförande:**

Slimmad form med exakt slipade, induktionshårdade skär (63 – 65 HRC). Svart yta för minimala reflexer. Inställbar precisionsskruvled för minimal friktion och optimal axiell inriktning av skären.

**ESD-skyddade**, ergonomiska **2K**-grepphylsor.

Den patenterade retur fjädern minskar motståndet då tången stängs. Därigenom kan kraften helt koncentreras på snittet.

**Material:**

Kullagerstål för höga krav, sänksmitt, brunerat.

**Teknisk beskrivning**

totallängd	135 mm
huvudbredd	10,5 mm
klippkapacitet koppartråd max Ø	0,1 - 1 mm
skärlängd	10 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Skärfas	KW
Material	Kullagerstål för höga krav
Huvudets form	smal
Handtag	2K-grepphylsa
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (63–65 HRC)

Yta	svart brunerad
Produktnamnsattribut	KW
med retur fjäder	ja
inställbar precisionsskruvled	ja
Produktslag	Skärande tång