

**Garant****Sidavbitare, förkromad VDE-isolerad, totallängd: 140mm****Beställningsdata**

Ordernummer	725310 140
GTIN	4045197501639
Artikelklass	71B

**Beskrivning****Utförande:**

Slimmad form med induktionshårdade skär (ca 62 HRC).

Förkromad tång, handtag med ergonomiskt optimerade flerkomponentmantlar med greppsäker **Haptoprene**-yta.

**Isolerade enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** för arbeten under spänning upp till 1 000 V.

**Norm:**

**DIN ISO 5749**

**Material:**

Specialverktogsstål, sänksmitt och oljehärdat.

**Teknisk beskrivning**

klippkapacitet hård tråd upp till Ø	1,8 mm
klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	4 mm
totallängd	140 mm
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5749
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 62 HRC)
Material	Specialverktogsstål

Yta	förkromad
Kraftsidavbitare med stor kapacitet	nej
med inkopplingsbar retur fjäder	nej
Produktslag	Skärande tång