




Sidavbitare polerad, totallängd: 160mm



Beställningsdata

Ordernummer	724900 160
GTIN	4003773213420
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Slimmad form med induktionshårdade skär (ca 62 HRC).
Kemiskt svärtad tång, polerat huvud, plastklädda handtag.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	4 mm
totallängd	160 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2 mm
Norm	DIN ISO 5749
Handtag	med plastöverdrag
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 62 HRC)
Material	Kromvanadinstål
Yta	Kemiskt svärtad med polerat huvud
Kraftsidavbitare med stor kapacitet	nej
med inkopplingsbar retur fjäder	nej

Produktslag

Skärande tång