



Sidavbitare för plast vinklad 85°, KW, totallängd: 160mm



Beställningsdata

Ordernummer	725570 160
GTIN	4003773046820
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Skär utan fas för kantnära, gradfri klippning. Polerat huvud, plastklädda skänklar och retur fjäder. Huvudet vinklat 85°.

Användningsdata:

För ren borttagning av grader på formsprutad plast (**ej för metall**).

Norm:

DIN ISO 5743

Material:

Vanadinelektrostål, smitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

totallängd	160 mm
Skärfas	Utan fas
Handtag	med plastöverdrag
Material	Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat
Yta	polerad
huvud	vinklad 85°
Produktnamnsattribut	KW
med retur fjäder	ja

för plastmaterial	ja
Inställbar anslagsskruv	nej
Produktslag	Skärande tång