



## Hårdmetallhammarborr "MX4" SDS-Plus, Ø×totallängd: 9X160mm



### Beställningsdata

Ordernummer	789050 9X160
GTIN	4002395376025
Artikelklass	76G

### Beskrivning

#### Utförande:

Borrv huvud med kvadratisk tvärsnitt. Högre borrhastighet med 4-skäregg. Dubbelt så långt serviceliv i förhållande till 2-skäranordningar. Voluminöst 4-spiralutförande. Skarpare vinklad spets:

Exaktare borrarning, ingen glidning på ytan, aggressivare i armeringsstål och högre borrhastighet. PGM-certifierad - bekräftar exakta expanderdugliga borrhål, för både kemiska och mekaniska förankringar. 4-skärigt påsvetsat hårdmetallhuvud.

#### Användningsdata:

För borrarning i betong, natursten och murverk – med högsta möjliga borkomfort. Mycket lugn gång, perfekt för cirkelrunda hål. 4-spiraldesign för snabb utmatning av bormjöl, låga vibrationer och hög stabilitet. Mindre tröttande arbete och låg maskinbelastning.

### Teknisk beskrivning

Ø	9 mm
spirallängd	100 mm
Antal skär Z	4
totallängd	160 mm
Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	slagborrning
Skaft	SDS Plus
Produktslag	Stenborr

