

**Hårdmetall-hammarborr SDS-max, Ø×totallängd: 14X340mm****Beställningsdata**

Ordernummer	789200 14X340
GTIN	4002395374106
Artikelklass	76G

Beskrivning**Utförande:****Speciell hårdmetallplattgeometri för längre användningstid.**

Skarpare vinklad spets, exaktare borrar, ingen halkning på ytan. aggressivare i armeringsstål och högre borrhastighet. PGM-certifierad - bekräftar exakta expanderdugliga borrhål, för både kemiska och mekaniska förankringar. Stora bormjölslinlupp för snabbare borttransport av bormjöl och därmed mindre friktion.

Borrhuvud med kvadratisk tvärsnitt från Ø 16 mm.

Användningsdata:

För borrar i betong, natursten och murverk.

OBS!:

Vid borrarlängd > 500 mm bör du först förborra minst 150 mm med ett kortare borrar (helst samma Ø).

Teknisk beskrivning

Ø	14 mm
Antal skär Z	2
spirallängd	200 mm
totallängd	340 mm
Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	slagborrning
Skaft	SDS Max
Produktslag	Stenborr

