



## Normskruvdragarsats "Stainless" för spår, med kraftformhandtag, Antal skruvmejslar: 6



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 662510 6      |
| GTIN         | 4013288116017 |
| Artikelklass | 63H           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Smidda klingor och mejselspetsar med exakt passform för normerade skruvspår i spårskruvar. **Kraftformhandtag** av slagålig plast **med integrerade mjukzoner** gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm.

**Wera Lasertip klinga** av rostfritt stål med konformad och **mikromatt mejselspets** (från storlek 3,5).

#### Norm:

**DIN 5265 Form A**

#### Innehåll:

vardera 1 mejsel nr 662500: storlek 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

#### OBS!:

Skruvmejslarna får garanterat bästa livslängd om de alltid används för exakt de normerade skruvspår som de är avsedda för (se tabelldelen). Skador på skruvspåren förhindras effektivt om man alltid väljer rätt mejselstorlek.

### Teknisk beskrivning

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Antal skruvmejslar | 6                    |
| Drivprofil         | Spårskruvmejsel      |
| Material           | Rostfritt stål, INOX |
| Produktslag        | Skruvmejslar         |

## Tillbehör

|  |            |
|--|------------|
| Normskruvdragare "Stainless" för spår, med kraftformhandtag mejselbredd b 10 mm  | 662500 10  |
| Normskruvdragare "Stainless" för spår, med kraftformhandtag mejselbredd b 3,5 mm | 662500 3,5 |
| Skruvhållare Typ 1   | 666425 1   |
| Normskruvdragare "Stainless" för spår, med kraftformhandtag mejselbredd b 8 mm   | 662500 8   |
| Normskruvdragare "Stainless" för spår, med kraftformhandtag mejselbredd b 4 mm   | 662500 4   |
| Normskruvdragare "Stainless" för spår, med kraftformhandtag mejselbredd b 3 mm   | 662500 3   |
| Normskruvdragare "Stainless" för spår, med kraftformhandtag mejselbredd b 6,5 mm | 662500 6,5 |
| Normskruvdragare "Stainless" för spår, med kraftformhandtag mejselbredd b 5,5 mm | 662500 5,5 |