



Normskruvdragare för spår, med plasthandtag, mejselbredd b: 2,5mm



Beställningsdata

Ordernummer	662000 2,5
GTIN	7610733085736
Artikelklass	63E

Beskrivning

Utförande:

Smidda klingor och mejselspetsar med exakt passform för normerade skruvspår i spårskruvar. **"Classic"-krafthandtag** av transparent, slagtålig plast (kadmiumfri). **Klinga** av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Med planparallell, förskjuten egg. Förnicklad och förkromad yta, svart egg.

Norm:

Ähnlich **DIN 5265 Form A**.

OBS!:

Skruvmejslarna får garanterat bästa livslängd om de alltid används för exakt de normerade skruvspår som de är avsedda för (se tabelldelen). Skador på skruvspåren förhindras effektivt om man alltid väljer rätt mejselstorlek.

Teknisk beskrivning

klinglängd	80 mm
mejseltjocklek a	0,4 mm
mejselbredd b	2,5 mm
klingbeteckning	0
totallängd	165 mm
Serie	Classic
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Produktslag	Skruvmejslar

