



Normskruvdragarsats för spår, med plasthandtag, Antal skruvmejslar: 9



Beställningsdata

Ordernummer	662010 9
GTIN	7610733085835
Artikelklass	63E

Beskrivning

Utförande:

Smidda klingor och mejselspetsar med exakt passform för normerade skruvspår i spårskruvar. **"Classic"-krafthandtag** av transparent, slagtålig plast (kadmiumfri). **Klinga** av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Med planparallell, förskjutet egg. Förnicklad och förkromad yta, svart egg.

Norm:

Ähnlich **DIN 5265 Form A.**

Innehåll:

vardera 1 mejsel nr 662000: storlek 2x70; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10; 13

OBS!:

Skruvmejslarna får garanterat bästa livslängd om de alltid används för exakt de normerade skruvspår som de är avsedda för (se tabelldelen). Skador på skruvspåren förhindras effektivt om man alltid väljer rätt mejselstorlek.

Teknisk beskrivning

Antal skruvmejslar	9
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Produktslag	Skruvmejslar

Tillbehör

Normskruvdragare för spår, med plasthandtag mejselbredd b 8 mm	662000 8
Normskruvdragare för spår, med plasthandtag mejselbredd b 3,5 mm	662000 3,5
Normskruvdragare för spår, med plasthandtag mejselbredd b 2X70 mm	662000 2X70
Normskruvdragare för spår, med plasthandtag mejselbredd b 5,5 mm	662000 5,5
Normskruvdragare för spår, med plasthandtag mejselbredd b 13 mm	662000 13
Normskruvdragare för spår, med plasthandtag mejselbredd b 2X50 mm	662000 2X50
Normskruvdragare för spår, med plasthandtag mejselbredd b 10 mm	662000 10
Normskruvdragare för spår, med plasthandtag mejselbredd b 2,5 mm	662000 2,5
Normskruvdragare för spår, med plasthandtag mejselbredd b 4 mm	662000 4
Skruvhållare Typ 1	666425 1
Normskruvdragare för spår, med plasthandtag mejselbredd b 6,5 mm	662000 6,5