



## Normskruvdragarsats för spår, med kraftformhandtag, Antal skruvmejslar: 5



### Beställningsdata

Ordernummer	662210 5
GTIN	4013288101792
Artikelklass	63H

### Beskrivning

#### Utförande:

Smidda klingor och mejselspetsar med exakt passform för normerade skruvspår i spårskruvar.

**Kraftformhandtag** av slagtålig plast **med integrerade mjukzoner** gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm.

**Klinga** av höglegerat specialstål. Mikromatt förkromad yta, svarta mejselspetsar resp. Lasertipspetsar, kemiskt nickelbelagda.

#### Norm:

**DIN 5265 Form A**

#### Innehåll:

vardera 1 mejsel nr 662200: storlek 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

#### OBS!:

Skruvmejslarna får garanterat bästa livslängd om de alltid används för exakt de normerade skruvspår som de är avsedda för (se tabelldelen). Skador på skruvspåren förhindras effektivt om man alltid väljer rätt mejselstorlek.

### Teknisk beskrivning

Antal skruvmejslar	5
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Produktslag	Skruvmejslar

## Tillbehör

Normskruvdragare för spår, med kraftformhandtag mejselbredd b 3 mm	662200 3
Normskruvdragare för spår, med kraftformhandtag mejselbredd b 10 mm	662200 10
Skruvhållare Typ 1	666425 1
Normskruvdragare för spår, med kraftformhandtag mejselbredd b 5,5 mm	662200 5,5
Normskruvdragare för spår, med kraftformhandtag mejselbredd b 3,5 mm	662200 3,5
Normskruvdragare för spår, med kraftformhandtag mejselbredd b 8 mm	662200 8
Normskruvdragare för spår, med kraftformhandtag mejselbredd b 6,5 mm	662200 6,5
Normskruvdragare för spår, med kraftformhandtag mejselbredd b 2,5 mm	662200 2,5
Normskruvdragare för spår, med kraftformhandtag mejselbredd b 4 mm	662200 4