




"Micro Tip Cutter", SFW, totallängd: 144 mm



Beställningsdata

Ordernummer	726080 144
GTIN	7314150113545
Artikelklass	73M

Beskrivning

Utförande:

Slimmad form med exakt slipade, induktionshårdade skär (63 – 65 HRC). Svart yta för minimala reflexer. Inställbar precisionsskruvled för minimal friktion och optimal axiell inriktning av skären.

ESD-skyddade, ergonomiska **2K**-grepphylsor.

Mycket fina spetsar, med anslagsskruv. Specialkonstruerad för mycket små stiftavstånd (ned till 0,1 mm) på elektroniska komponenter.

Den patenterade retur fjädern minskar motståndet då tången stängs. Därigenom kan kraften helt koncentreras på snittet.

Material:

Kullagerstål för höga krav, sänksmitt, brunerat.

Material: Kullagerstål för höga krav

Huvudängd L₁: 17,4 mm

huvudbredd: 10,6 mm

klippkapacitet koppartråd max Ø: 0,1 - 0,65 mm

Teknisk beskrivning

huvudbredd	10,6 mm
klippkapacitet koppartråd max Ø	0,1 - 0,65 mm
Huvudängd L ₁	17,4 mm
totallängd	144 mm
Elektrisk isolering	EGB/ESD

Skärfas	Mycket liten fas
Material	Kullagerstål för höga krav
Handtag	2K-grepphylsor
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (63–65 HRC)
Yta	svart brunerad
Produktnamnsattribut	SFW
med retur fjäder	ja
inställbar precisionsskruvled	ja