



Sidavbitare, förkromad VDE-isolerad, totallängd: 180mm



Beställningsdata

Ordernummer	725335 180
GTIN	4003773018179
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Slimmad form med induktionshärdade skär (ca 62 HRC).

Förkromad tång, plastklädda handtag, **doppisolerade**.

Isolerade enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 för arbeten under spänning upp till 1 000 V.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Specialverktogsstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

totallängd	180 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2,5 mm
klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	4 mm
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5749
Handtag	doppisolerad
Tillverkningsprocess	Induktionshärdade skär (ca 62 HRC)
Material	Specialverktogsstål
Yta	förkromad

Kraftsidavbitare med stor kapacitet	nej
med inkopplingsbar retur fjäder	nej
Produktslag	Skärande tång