



## Kabelsax med kraftutväxling VDE-isolerad, totallängd: 580mm



### Beställningsdata

Ordernummer	730600 580
GTIN	4003773021797
Artikelklass	73F

### Beskrivning

#### Utförande:

Huvud med bågformade skär och kraftutväxling i skärhuvudet, skänklar av stålrör med plasthandtag.

Polerat huvud, handtagen **doppisolerade för upp till 1000 volt enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

#### Användningsdata:

För kapning av koppar- och aluminiumkablar.

### Teknisk beskrivning

för enkla ledare	150 mm <sup>2</sup>
för flertrådskablar-Ø	27 mm
totallängd	580 mm
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Handtag	doppisolerad
Användning	mekanisk, tvåhands
Material	Skänklar: Stålrör
huvud	Fråshuvud: Kromvanadin-elektrostål i specialkvalitet, smitt och oljehärdat
med returfjäder	nej
Utbytbart skärhuvud	ja

Produktslag

Sax

---

**Tillbehör**

Reservknivhuvud för kabelsax totallängd 580 mm

730610 580