

HellermannTyton

**Hylstång, Typ: 8/10****Beställningsdata**

Ordernummer	729930 8/10
GTIN	4031026185231
Artikelklass	76C

**Beskrivning****Utförande:**

Kropp av lättmetall med tre krökta (strl 8/10 med raka), utbytbara stålstift. Öppningsvidden kan ställas in med stiftskruv.

**Användningsdata:**

För vidgning av gummi- och PVC-hylsor.

**OBS!:**

Utbytesstift ska endast användas med rätt typ.

effektiv dornlängd: 65 mm

totallängd: 150 mm

Total dornlängd: 80 mm

för kabelytter-Ø: 23 - 28 mm

för hylsor med inner-Ø: 12 - 17 mm

**Teknisk beskrivning**

för hylsor med inner-Ø	12 - 17 mm
Total dornlängd	80 mm
för kabelytter-Ø	23 - 28 mm
totallängd	150 mm
effektiv dornlängd	65 mm
tillverkarens beteckning	NA8/10

Produktslag

Presstång

---

**Tillbehör**

Sats med reservstiftTredelad Typ 8/10

729931 8/10

Fjäder till hylstång Typ 2

729320 2