



Normskruvdragare för spår, med kraftformhandtag, mejselbredd b: 5,5mm



Beställningsdata

Ordernummer	662200 5,5
GTIN	4013288003331
Artikelklass	63H

Beskrivning

Utförande:

Smidda klingor och mejselspetsar med exakt passform för normerade skruvspår i spårskruvar.

Kraftformhandtag av slagtålig plast **med integrerade mjukzoner** gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm.

Klinga av höglegerat specialstål. Mikromatt förkromad yta, svarta mejselspetsar resp. Lasertipspetsar, kemiskt nickelbelagda.

Norm:

DIN 5265 Form A

OBS!:

Skruvmejslarna får garanterat bästa livslängd om de alltid används för exakt de normerade skruvspår som de är avsedda för (se tabelldelen). Skador på skruvspåren förhindras effektivt om man alltid väljer rätt mejselstorlek.

Teknisk beskrivning

mejselbredd b	5,5 mm
klinglängd	125 mm
totallängd	223 mm
mejseltjocklek a	1 mm
mejselspets	lasertip
tillverkarens beteckning	335
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Produktslag	Skruvmejslar

