



Sladdlös borrarvdragare med utbyttbar borrhuck click & go, Typ: GSR1215FC



Beställningsdata

Ordernummer	P07223 GSR1215FC
GTIN	3165140847704
Artikelklass	00N

Beskrivning

Utförande:

BOSCH batteridrivna borrarvdragare

- **Kompakt och kraftfull 12 V batteridrivna borrarvdragare med höger-/vänstergång.**
- **Lång livstid tack vare borstlös EC-Motor (inte 070240).**
- **Med Electronic Motor Protection (EMP) och Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED-lampa för belysning av arbetsområdet och batteriladdningsindikatorn.**
- **Vridmomentinställning i flera nivåer för exakt skruvdragning.**
- **Elektronisk varvtalsreglering för lugn och säker start vid borrar och skruvdragning.**
- **Softgrip.**
- **Utbytbara Färgclips för enkel identifiering av apparaten (inte 070240).**

Exakt arbete även vid svåråtkomliga ställen tack vare kompakt storlek **med bitshållare** eller utbytbar **excenter- eller vinkeltillsats**. Flexibelt arbete tack vare växlingssystemet med fyra olika **FlexiClick**-tillsatser. Bekväm hantering: Tillsatserna sitter helt enkelt kvar på apparaten vid inställning av de 16 olika positionerna.

leveransinnehåll:

Inklusive transportväska, utan batteri och laddare.

OBS!:

Passande reservbatterier och laddare hittar du under nr 073852 och framåt och 073866.

Teknisk beskrivning

typisk användning	Strong
varvtalsområde 1:a växeln	0 - 400 min ⁻¹
maximalt vridmoment hårt	30 Nm
maximal spiralborr-Ø i trä	19 mm
tillverkarens beteckning	GSR 12V-15 FC
maximalt vridmoment mjukt	15 Nm
vikt	0,8 kg
spännvidd snabbchuck	0 - 10 mm
maximala vibrationer enligt EN	< 1,9 m/s ²
varvtalsområde 2:a växeln	0 - 1300 min ⁻¹
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 12 V
motorkonstruktion	borstlös motor
Batterispänning	12 V
maximal spiralborr-Ø i stål	10 mm
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Borrskruvdragare