



Liten bultsax CoBolt® med 20° vinklat huvud, totallängd: 200mm



Beställningsdata

Ordernummer	731755 200
GTIN	4003773066866
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Hög klippkapacitet med relativt liten ansträngning tack vare speciell kraftutväxling. Skären är induktionshårdade (ca 64 HCR).

Kemiskt svärtad tång, plastklädda handtag. **Huvudet böjt 20° för jämsnitt.**

Användningsdata:

För tråd med draghållfasthet upp till 2000 N/mm².

Material:

Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

för mjuk ståltråd upp till Ø	6 mm
för medelhård ståltråd upp till Ø	5,2 mm
för pianotråd upp till Ø	3,6 mm
totallängd	200 mm
tillverkarens beteckning	CoBolt®
mejselspets	Härdad
vinklat huvud	20 grad
Handtag	med plastöverdrag
Material	Kromvanadin-elektrostål
Yta	kemiskt svärtad tång

med retur fjäder	nej
Produktslag	Skärande tång