

Garant**Linsax, totallängd: 190mm**

Beställningsdata

Ordernummer	731500 190
GTIN	4045197293404
Artikelklass	71B

Beskrivning

Utförande:

Kraftig form, helt av sänksmitt stål. Med fastskruvad led och retur fjäder. Egghårdhet 64 HRC. Skänkel med lätt PVC-överdrag.

Användningsdata:

För kapning av wire, flertrådiga kablar med mera.

Material:

Kromvanadin-specialstål, oljehärdat.

Teknisk beskrivning

för wire/rundstål mjukt Ø	8 mm
totallängd	190 mm
för wire (max 1600 N/mm ²) Ø	5 mm
för rundstål (max 1200 N/mm ²) Ø	4 mm
Produktslag	Skärande tång

Tillbehör

Reservfjäder

731501