



Elektrikerskruvdragarsats för spår, med kraftformhandtag isolerad, Antal skruvmejslar: 8



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 663110 8 |
| GTIN | 4013288101822 |
| Artikelklass | 63H |

Beskrivning

Utförande:

Handtag och klingar **helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndet i ett vattenbad.

Klingor med konformade mejselspetsar avstämde till skruvspårens normmått. Isolerade med ett genomslagsmotstånd som är flerdubbelt större än den föreskrivna minimiprovspänningen enligt VDE. På varje enskild skruvmejsel av denna typ provas genomslagsmotståndet i ett vattenbad.

Kraftformhandtag av slagålig plast **med integrerade mjukzoner** gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm.

Klinga av höglegerat specialstål. Mikromatt förkromad yta, svarta mejselspetsar resp. Lasertipspetsar, kemiskt nickelbelagda. Från strl 5,5 är isoleringens ytter-Ø lika stor som mejselbredden (fördelaktigt vid arbeten i trånga utrymmen).

Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.

Elektrikermejslarna får garanterat bästa livslängd om de alltid används för exakt de normerade skruvspår som de är avsedda för (se tabelldelen). Skador på skruvspåren förhindras effektivt om man alltid väljer rätt mejselstorlek.

Innehåll:

vardera 1 mejsel nr 663100: storlek 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------|---|
| Antal skruvmejslar | 8 |
|--------------------|---|

| | |
|-------------|--------------------------------|
| Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Drivprofil | Spårskruvmejsel |
| Produktslag | Skruvmejslar |

Tillbehör

| | |
|--|------------|
| Elektrikerskruvdragare för spår, med kraftformhandtagisolerad mejselbredd b 10 mm | 663100 10 |
| Elektrikerskruvdragare för spår, med kraftformhandtagisolerad mejselbredd b 2,5 mm | 663100 2,5 |
| Elektrikerskruvdragare för spår, med kraftformhandtagisolerad mejselbredd b 3 mm | 663100 3 |
| Skruvhållare Typ 3 | 666425 3 |
| Skruvhållare Typ 2 | 666425 2 |
| Elektrikerskruvdragare för spår, med kraftformhandtagisolerad mejselbredd b 4 mm | 663100 4 |
| Elektrikerskruvdragare för spår, med kraftformhandtagisolerad mejselbredd b 6,5 mm | 663100 6,5 |
| Elektrikerskruvdragare för spår, med kraftformhandtagisolerad mejselbredd b 8 mm | 663100 8 |
| Elektrikerskruvdragare för spår, med kraftformhandtagisolerad mejselbredd b 5,5 mm | 663100 5,5 |
| Elektrikerskruvdragare för spår, med kraftformhandtagisolerad mejselbredd b 3,5 mm | 663100 3,5 |