



Kabelsax med 2K-grepphylsor VDE-isolerad, totallängd: 165mm



Beställningsdata

Ordernummer	730350 165
GTIN	4003773039648
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Handtag med **isolering för upp till 1 000 volt enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Grepphylsor av flerkomponentmaterial. Huvud med bågformade skär. Skänklar med plasthandtag. Kapar slätt och rent utan att klämma kabeln.

Användningsdata:

För kapning av koppar- och aluminiumkablar.

Material:

Specialverktygsstål, sänksmitt.

Teknisk beskrivning

totallängd	165 mm
klippkapacitet	50 mm ²
klippkapacitet max Ø	15 mm
Klämskydd	ja
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Användning	mekanisk, enhands
Material	Specialverktygsstål i specialkvalitet, smitt och oljehärdat
Yta	förkromad

med retur fjäder

nej

Produktlag

Sax