

**Linsax, totallängd: 190mm****Beställningsdata**

Ordernummer	731550 190
GTIN	4003773040651
Artikelklass	73F

Beskrivning**Utförande:**

Kraftig form, helt av sänksmitt stål. Med fastskruvad led och retur fjäder. Egghårdhet 64 HRC. Skänkel med lätt PVC-överdrag.

Med invändig retur fjäder och låsspak. Två integrerade strängpressade profiler för Bowdenhulsändkappor och wireändhylsor.

Användningsdata:

För kapning av wire, flertrådiga kablar med mera.

Material:

Kromvanadin-specialstål, oljehärdat.

Teknisk beskrivning

totallängd	190 mm
för rundstål (max 1200 N/mm ²) Ø	4 mm
för pianotråd Ø	2,5 mm
för wire (max 1600 N/mm ²) Ø	5 mm
Produktslag	Skärande tång