



## Kabelsax med kraftutväxling, för kabel-Ø: 32mm



### Beställningsdata

Ordernummer	731100 32
GTIN	4003773043935
Artikelklass	73F

### Beskrivning

#### Utförande:

Klipphuvud med bågformat knivblad och kraftöverföring (används med en hand). Knivbladet har dubbel styrning och kan inte förskjutas.

#### Användningsdata:

För ren kapning av aluminium- och kopparkablar (även flexibla kablar). Inte lämplig för ståltråd, hårda aluminiumlegeringar eller hårddragna kopparledare.

#### Material:

Knivblad av specialstål, skänklar av stålplåt med handtagsgrepp.

#### OBS!:

Vid entrådiga kablar är klippkapaciteten ca 30 % lägre.

### Teknisk beskrivning

för kabel-Ø	32 mm
klippkapacitet för flertrådig kabel upp till	240 mm <sup>2</sup>
totallängd	250 mm
Klämskydd	ja
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Användning	mekanisk, enhands, fungerar som spärrnyckel

Material	Specialverktygsstål i specialkvalitet, smitt och oljehärdat
Produktslag	Sax

---

## Tillbehör

Rörligt knivblad inklusive skruv och mutter Passande till kabeldiameter 32 mm	731130 32
---	-----------