



Kabelsax med 2K-grepphylsor VDE-isolerad, totallängd: 200mm



Beställningsdata

Ordernummer	730350 200
GTIN	4003773026761
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Handtag med **isolering för upp till 1 000 volt enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Grepphylsor av flerkomponentmaterial. Huvud med bågformade skär. Skänklar med plasthandtag. Kapar slätt och rent utan att klämma kabeln.

Extra stort klippområde tack vare dubbla skär.

Användningsdata:

För kapning av koppar- och aluminiumkablar.

Material:

Specialverktogsstål, sänksmitt.

Teknisk beskrivning

klippkapacitet max Ø	20 mm
totallängd	200 mm
klippkapacitet	70 mm ²
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Användning	mekanisk, enhands
Material	Specialverktogsstål i specialkvalitet, smitt och oljehärdad
Yta	förkromad

med returfjäder

nej

Produktslag

Sax