



Kabelsax med kraftutväxling, för kabel-Ø: 52mm



Beställningsdata

Ordernummer	731100 52
GTIN	4003773043942
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Klipphuvud med bågformat knivblad och kraftöverföring (används med en hand). Knivbladet har dubbel styrning och kan inte förskjutas.

Användningsdata:

För ren kapning av aluminium- och kopparkablar (även flexibla kablar). Inte lämplig för ståltråd, hårda aluminiumlegeringar eller hårddragna kopparledare.

Material:

Knivblad av specialstål, skänklar av stålplåt med handtagsgrepp.

OBS!:

Vid entrådiga kablar är klippkapaciteten ca 30 % lägre.

Teknisk beskrivning

klippkapacitet för flertrådig kabel upp till	380 mm ²
totallängd	280 mm
för kabel-Ø	52 mm
Klämskydd	ja
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Användning	mekanisk, enhands, fungerar som spärnyckel

Material	Specialverktygsstål i specialkvalitet, smitt och oljehärdat
Produktslag	Sax

Tillbehör

Rörligt knivblad inklusive skruv och mutter Passande till kabeldiameter 52 mm	731130 52
-------------------------------------------------------------------------------	-----------