



## Hårdmetall-hammarborr SDS-max, Ø×totallängd: 30X370mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 789200 30X370 |
| GTIN         | 4002395374410 |
| Artikelklass | 76G           |

### Beskrivning

#### Utförande:

#### Speciell hårdmetallplattgeometri för längre användningstid.

Skarpare vinklad spets, exaktare borring, ingen halkning på ytan. aggressivare i armeringsstål och högre borrhastighet. PGM-certifierad - bekräftar exakta expanderdugliga borrhål, för både kemiska och mekaniska förankringar. Stora bormjölsinlopp för snabbare borttransport av bormjöl och därmed mindre friktion.

Borrhuvud med kvadratisk tvärsnitt från Ø 16 mm.

#### Användningsdata:

För borring i betong, natursten och murverk.

#### OBS!:

Vid borrlängd > 500 mm bör du först förborra minst 150 mm med ett kortare borr (helst samma Ø).

### Teknisk beskrivning

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Antal skär Z                  | 2           |
| Ø                             | 30 mm       |
| spirallängd                   | 250 mm      |
| totallängd                    | 370 mm      |
| Skärmaterial                  | VHM         |
| Användning med slag/utan slag | slagborring |
| Skaft                         | SDS Max     |
| Produktslag                   | Stenborr    |

