

BAUDAT**Wire- och kabelsax, totallängd: 500mm**

Beställningsdata

Ordernummer	731720 500
GTIN	2050001009340
Artikelklass	76C

Beskrivning

Utförande:

Bågformade skär för säkra och exakta snitt. PTFE#nonstickbelagda knivar med specialhårdade eggar.

Fördel:

Hög stabilitet trots låg vikt.

Användningsdata:

För kapning av wire, rundstål samt koppar- och aluminiumkabel.

Material:

Kniv av seghärdat kromvanadinstål. Skänklar av rostfritt stål med plasthandtag.

Teknisk beskrivning

för wire/rundstål mjukt Ø	11 mm
totallängd	500 mm
för wire upp till 1800 N/mm ² upp till Ø	10 mm
för kabel upp till	60 mm ²
Produktslag	Skärande tång