



Hårdmetall-hammarborr SDS-max, Ø×total längd: 22X320mm



Beställningsdata

Ordernummer	789200 22X320
GTIN	4002395374267
Artikelklass	76G

Beskrivning

Utförande:

Speciell hårdmetallplattgeometri för längre användningstid.

Skarpare vinklad spets, exaktare borrar, ingen halkning på ytan. aggressivare i armeringsstål och högre borrhastighet. PGM-certifierad - bekräftar exakta expanderbara borrhål, för både kemiska och mekaniska förankringar. Stora bormjölsinlopp för snabbare borttransport av bormjöl och därmed mindre friktion.

Borrhuvud med kvadratisk tvärsnitt från Ø 16 mm.

Användningsdata:

För borrar i betong, natursten och murverk.

OBS!:

Vid borrarlängd > 500 mm bör du först förborra minst 150 mm med ett kortare borrar (helst samma Ø).

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	2
Ø	22 mm
spirallängd	200 mm
total längd	320 mm
Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	slagborring
Skaft	SDS Max
Produktslag	Stenborr

