



Hårdmetall-hammarborr SDS-max, Ø×total längd: 16X340mm



Beställningsdata

Ordernummer	789200 16X340
GTIN	4002395374144
Artikelklass	76G

Beskrivning

Utförande:

Speciell hårdmetallplattgeometri för längre användningstid.

Skarpare vinklad spets, exaktare borring, ingen halkning på ytan. aggressivare i armeringsstål och högre borrhastighet. PGM-certifierad - bekräftar exakta expanderdugliga borrhål, för både kemiska och mekaniska förankringar. Stora bormjölsinlopp för snabbare borttransport av bormjöl och därmed mindre friktion.

Borrhuvud med kvadratisk tvärsnitt från Ø 16 mm.

Användningsdata:

För borring i betong, natursten och murverk.

OBS!:

Vid borrlängd > 500 mm bör du först förborra minst 150 mm med ett kortare borr (helst samma Ø).

Teknisk beskrivning

spirallängd	200 mm
Antal skär Z	2
total längd	340 mm
Ø	16 mm
Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	slagborring
Skaft	SDS Max
Produktslag	Stenborr

