

LINDSTRÖM

Elektroniksidavbitare, spetsigt huvud, KW, totallängd: 110mm**Beställningsdata**

Ordernummer	726360 110
GTIN	7314150051052
Artikelklass	73M

Beskrivning**Utförande:**

Slimmad form med exakt slipade, induktionshårdade skär (63 – 65 HRC). Svart yta för mindre reflexer. Gula plastgrepphylsor i avledande material med retur fjäder. **ESD-skyddad**. Inställbar precisionsskruvled för minimal friktion och optimal axiell inriktning av skären.

Material:

Höghållfast stållegering, sänksmidd, brunerad.

Teknisk beskrivning

huvudbredd	10 mm
klippkapacitet koppartråd max Ø	0,1 - 1 mm
totallängd	110 mm
skärlängd	10 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Skärfas	KW
Material	Höghållfast stållegering
Huvudets form	spetsigt
Handtag	Plasthylsa
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (63–65 HRC)

Yta	svart brunerad
Produktnamnsattribut	KW
med retur fjäder	ja
Produktslag	Skärande tång