



Liten bultsax CoBolt® med grepphylsor, totallängd: 200mm



Beställningsdata

Ordernummer	731740 200
GTIN	4003773047056
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Hög klippkapacitet med relativt liten ansträngning tack vare speciell kraftutväxling. Skären är induktionshårdade (ca 64 HCR).

Kemiskt svärtad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Användningsdata:

För tråd med draghållfasthet upp till 2000 N/mm².

Material:

Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

för mjuk ståltråd upp till Ø	6 mm
för medelhård ståltråd upp till Ø	5,2 mm
för pianotråd upp till Ø	3,6 mm
totallängd	200 mm
tillverkarens beteckning	CoBolt®
mejselspets	Härdad
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material	Kromvanadin-elektrostål
Yta	kemiskt svärtad tång
med retur fjäder	nej

Produktslag

Skärande tång