



Kabelsax med kraftutväxling VDE-isolerad, för kabel-Ø: 60mm



Beställningsdata

Ordernummer	731150 60
GTIN	4003773075189
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Klipphuvud med bågformat knivblad och kraftöverföring (används med en hand). Knivbladet har dubbel styrning och kan inte förskjutas.

Isolering upp till 1000 volt enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Användningsdata:

För ren kapning av aluminium- och kopparkablar (även flexibla kablar). Inte lämplig för ståltråd, hårda aluminiumlegeringar eller hårddragna kopparledare.

Material:

Knivblad av specialstål, skänklar av stålplåt med handtagsgrepp.

OBS!:

Vid entrådiga kablar är klippkapaciteten ca 30 % lägre.

Teknisk beskrivning

för kabel-Ø	60 mm
klippkapacitet för flertrådig kabel upp till	600 mm ²
totallängd	320 mm
Klämskydd	ja
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.

Användning	mekanisk, enhands, fungerar som spärrnyckel
Material	Specialverktygsstål i specialkvalitet, smitt och oljehärdat
Produktslag	Sax