

LINDSTRÖM

Elektroniksidavbitare, ovalt huvud, FW, totallängd: 108mm**Beställningsdata**

Ordernummer	726240 108
GTIN	7314150050918
Artikelklass	73M

Beskrivning**Utförande:**

Slimmad form med exakt slipade, induktionshårdade skär (63 – 65 HRC). Svart yta för mindre reflexer. Gula plastgrepphylsor i avledande material med retur fjäder. **ESD-skyddad**. Inställbar precisionsskruvled för minimal friktion och optimal axiell inriktning av skären.

Material:

Höghållfast stållegering, sänksmidd, brunerad.

Teknisk beskrivning

totallängd	108 mm
huvudbredd	8 mm
klippkapacitet koppartråd max Ø	0,2 - 1 mm
skärlängd	8 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Skärfas	Liten fas
Material	Höghållfast stållegering
Huvudets form	oval
Handtag	Plasthylsa
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (63–65 HRC)

Yta	svart brunerad
Produktnamnsattribut	FW
med retur fjäder	ja
Produktslag	Skärande tång