

LINDSTRÖM

Elektroniksidavbitare, ovalt huvud, SFW, totallängd: 108mm**Beställningsdata**

Ordernummer	726260 108
GTIN	7314150050925
Artikelklass	73M

Beskrivning**Utförande:**

Slimmad form med exakt slipade, induktionshårdade skär (63 – 65 HRC). Svart yta för mindre reflexer. Gula plastgrepphylsor i avledande material med retur fjäder. **ESD-skyddad**. Inställbar precisionsskruvled för minimal friktion och optimal axiell inriktning av skären.

Material:

Höghållfast stållegering, sänksmidd, brunerad.

Teknisk beskrivning

huvudbredd	8 mm
klippkapacitet koppartråd max Ø	0,1 - 1 mm
totallängd	108 mm
skärlängd	8 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Skärfas	SFW
Material	Höghållfast stållegering
Huvudets form	oval
Handtag	Plasthylsa
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (63–65 HRC)

Yta	svart brunerad
Produktnamnsattribut	SFW
med retur fjäder	ja
Produktslag	Skärande tång