



Skruvdragare för spår, med lång klinga och kraftformhandtag, mejselbredd b×klinglängd: 3X200mm



Beställningsdata

Ordernummer	663750 3X200
GTIN	4013288107992
Artikelklass	63H

Beskrivning

Utförande:

Kraftformhandtag av slagtålig plast **med integrerade mjukzoner** gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm.

Klinga av höglegerat specialstål. Mikromatt förkromad yta, svarta mejselspetsar resp. Lasertipspetsar, kemiskt nickelbelagda.

Teknisk beskrivning

mejselbredd b	3 mm
mejseltjocklek a	0,5 mm
totallängd	281 mm
klinglängd	200 mm
mejselspets	svart
tillverkarens beteckning	335
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Produktslag	Skruvmejslar