

**Elektroniksidavbitare Super Knips® med trådhållare, KW, totallängd: 125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	726590 125
GTIN	4003773035398
Artikelklass	73F

**Beskrivning****Utförande:**

Slimmat huvud med precisionsslipade skär, med liten klippfas. Grepphylsor av flerkomponentmaterial, med retur fjäder.

**Norm:**

**DIN ISO 9654**

**Material:**

Av rostfritt stål.

**Teknisk beskrivning**

klippkapacitet koppartråd max Ø	0,2 - 1,6 mm
huvudbredd	13,5 mm
totallängd	125 mm
skärlängd	9 mm
klippkapacitet medelhård ståltråd	0,2 - 1 mm
Skärfas	KW
Material	Rostfritt stål, INOX
Norm	DIN ISO 9654
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 54 HRC)

Produktnamnsattribut	KW
med retur fjäder	ja
med tråd hållare	ja
Produktslag	Skärande tång