



Spårmuttermejsel, kling-Ø: 3mm



Beställningsdata

Ordernummer	666600 3
GTIN	7610733086344
Artikelklass	63E

Beskrivning

Utförande:

"Classic"-krafthandtag av transparent slaghållfast plast (kadmiumfri). Rörklinga med extra djup huvuddel för utskjutande bultar.

Användningsdata:

För spårmuttrar DIN 546.

Material:

Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering, förnicklad och förkromad yta.

Teknisk beskrivning

klinglängd	60 mm
kling-Ø	3 mm
hål-Ø	1,5 mm
totallängd	135 mm
för muttrar	M1,2; M1,4
tapptjocklek a	0,4 mm
Serie	Classic
Drivprofil	Spårmutter
Produktslag	Skruvmejslar