



Spårmuttermejsel, kling-Ø: 4mm



Beställningsdata

Ordernummer	666600 4
GTIN	7610733086351
Artikelklass	63E

Beskrivning

Utförande:

"Classic"-krafthandtag av transparent slaghållfast plast (kadmiumfri). Rörklinga med extra djup huvuddel för utskjutande bultar.

Användningsdata:

För spårmuttrar DIN 546.

Material:

Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering, förnicklad och förkromad yta.

Teknisk beskrivning

klinglängd	70 mm
för muttrar	M1,7; M2
kling-Ø	4 mm
hål-Ø	2,2 mm
tapptjocklek a	0,5 mm
totallängd	155 mm
Serie	Classic
Drivprofil	Spårmutter
Produktslag	Skruvmejslar