

**Elektroniksidavbitare Super Knips<sup>®</sup>, smalt huvud, KW, totallängd: 125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	726610 125
GTIN	4003773039778
Artikelklass	73F

**Beskrivning****Utförande:**

Slimmat huvud med precisionsslipade skär, med liten klippfas. Grepphylsor av flerkomponentmaterial, med retur fjäder.

**Norm:**

**DIN ISO 9654**

**Material:**

Specialverktogsstål, brunerat.

**Teknisk beskrivning**

huvudbredd	12,5 mm
totallängd	125 mm
klippkapacitet koppartråd max Ø	0,2 - 1 mm
skärlängd	9 mm
Skärfas	KW
Material	Specialverktogsstål
Huvudets form	smal
Norm	DIN ISO 9654
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 60 HRC)

Yta	brunerad
Produktnamnsattribut	KW
med retur fjäder	ja
med tråd hållare	nej
Produktslag	Skärande tång