

LINDSTRÖM

Elektroniksidavbitare, ovalt huvud, KW, totallängd: 108mm**Beställningsdata**

Ordernummer	726280 108
GTIN	7314150050932
Artikelklass	73M

Beskrivning**Utförande:**

Slimmad form med exakt slipade, induktionshårdade skär (63 – 65 HRC). Svart yta för mindre reflexer. Gula plastgrepphylsor i avledande material med retur fjäder. **ESD-skyddad**. Inställbar precisionsskruvled för minimal friktion och optimal axiell inriktning av skären.

Material:

Höghållfast stållegering, sänksmidd, brunerad.

Teknisk beskrivning

huvudbredd	8 mm
totallängd	108 mm
klippkapacitet koppartråd max Ø	0,1 - 0,8 mm
skärlängd	8 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Skärfas	Utan fas
Material	Höglapacitets-stållegering
Huvudets form	oval
Handtag	Plasthylsa
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (63–65 HRC)
Yta	svart brunerad

Produktnamnsattribut	KW
med retur fjäder	ja
Produktslag	Skärande tång