

**Bultsax, totallängd: 760mm****Beställningsdata**

Ordernummer	733300 760
GTIN	4003773066774
Artikelklass	73F

Beskrivning**Utförande:**

Klipphuvud med kraftutväxling och universalskär. Exakt och enkel justering av skären med excenterskruvar. Smitt begränsningsanslag med bekväm dämpare. Pulverbelagda rörsänkklar med flerkomponentsgrepp.

Användningsdata:

För kapning av vanliga och höghållfasta stålqualiteter upp till HRC 48 (draghållfasthet ca 1600 N/mm²).

Material:

Skär av höghållfast kromvanadinstål, skären är även induktionshårdade (ca 62 HCR).

Reservdel:

Löst klipphuvud nr 733350.

Teknisk beskrivning

för rundstål upp till 40 HRC resp. 1200 N/mm ² upp till Ø	9 mm
för rundstål upp till 19 HRC resp. 800 N/mm ² upp till Ø	11 mm
totallängd	760 mm
för rundstål upp till 48 HRC resp. 1600 N/mm ² upp till Ø	8 mm
Material	Kromvanadinspecialstål
Produktslag	Skärande tång

Tillbehör

Löst klipphuvud komplett med skruvar totallängd 760 mm

733350 760