



Slitsmejsel med böjt skaft, totallängd: 235mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 741450 235 |
| GTIN | 7610733220908 |
| Artikelklass | 73B |

Beskrivning

Utförande:

Extra smalt och bockat skaft (26×7 mm) **som ger mer frihet för fingrarna** och därmed ett säkrare arbete. Med en extra sidoegg speciellt för slagning av slitsar. Helt härdade och anlöpta. Mejselspetsen är likformigt genomhärdad och kan därmed efterslipas upprepade gånger utan efterhärdning. Skalle med speciell **seghärdning** förhindrar splitter. **Specialkvalitet**, dvs. högsta möjliga hårdhet (cirka HRC 59) samtidigt med extra hög seghet.

Material:

Krom-vanadinspeciallegering, pulverbelagd i rött.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------|--------|
| längd sidoegg | 30 mm |
| eggbredd | 26 mm |
| totallängd | 235 mm |
| vikt | 260 g |
| Produktslag | Mejsel |

Tillbehör

| | |
|-----------------------------|--------|
| Universellt mejselhandskydd | 742810 |
|-----------------------------|--------|