



Spårmuttermejsel, kling-Ø: 2,5mm



Beställningsdata

Ordernummer	666600 2,5
GTIN	7610733086337
Artikelklass	63E

Beskrivning

Utförande:

"Classic"-**krafthandtag** av transparent slaghållfast plast (kadmiumfri). Rörklinga med extra djup huvuddel för utskjutande bultar.

Användningsdata:

För spårmuttrar DIN 546.

Material:

Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering, förnicklad och förkromad yta.

Teknisk beskrivning

totallängd	125 mm
för muttrar	M1
tapptjocklek a	0,3 mm
hål-Ø	1,2 mm
klinglängd	50 mm
kling-Ø	2,5 mm
Serie	Classic
Drivprofil	Spårmutter
Produktslag	Skruvmejslar