

Enpolig fasprovare, eggbredd: 3mm



Beställningsdata

Ordernummer	665050 3
GTIN	4016133452001
Artikelklass	66B

Beskrivning

Utförande:

Plasthandtag med isolerad skruvmejselklinga och clip.
Enkelt utförande, strl 3,5 utan clip. Mätområde 120 – 250 V.

OBS!:

Dessa spänningsprovare överensstämmer med säkerhetsbestämmelserna enligt VDE 0680/6.
Därför går det inte att byta glimlamporna.

Teknisk beskrivning

klinglängd	60 mm
Clip	ja
eggbredd	3 mm
totallängd	145 mm
Testområde	120 - 250 V
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Produktslag	Spänningsprovare