

**Fräsborr, Borr-Ø: 35mm****Beställningsdata**

Ordernummer	795150 35
GTIN	9002696009450
Artikelklass	76H

Beskrivning**Utförande:**

Med två skär och cylindriskt fäste.

Specialstål; för normal borrar i trä och vissa hårda träslag. De skarpa periferiskären ger flisfria bottenhål och minskar samtidigt risken för överhettning.

Användningsdata:

För borrar av flisfria, måttexakta bottenhål och rundhål.

Norm:

DIN 7483 G

Teknisk beskrivning

skaftmått	10×30 mm
Antal skär Z	2
Borr-Ø	35 mm
totallängd	90 mm
Produktslag	Träborr

Tillbehör

Förlängning för borrar För skaft-Ø 10 mm	795270 10
--	-----------

