

**Hörrörång (lätt utförande), rör-Ø: 1.1/2tum****Beställningsdata**

Ordernummer	810400 1.1/2
GTIN	4045197167019
Artikelklass	82A

**Beskrivning****Utförande:**

Svensk typ med breda käftar vinklade 45°. Helt smidd med förankrad ställmutter.

**Material:**

Kromvanadinstål, seghärdat, käftarna induktionshärdate.

**Teknisk beskrivning**

spännvidd	59 mm
totallängd	425 mm
rör-Ø	1,1/2 tum
Käftvinkel	45 grad
Käft av seghärdat stål	induktionshärdat
Material tång	Kromvanadinstål
Produktslag	Rör- och vattenpumptång