

**Rörtång (lättare utförande), rör-Ø: 1.1/2tum****Beställningsdata**

Ordernummer	810200 1.1/2
GTIN	4045197166982
Artikelklass	82A

**Beskrivning****Utförande:**

Svensk typ med breda käftar vinklade 90°. Helt smidd med förankrad ställmutter.

**Material:**

Specialverktøgsstål, seghärdat, käftarna induktionshärdade.

**Teknisk beskrivning**

spännvidd	59 mm
rör-Ø	1,1/2 tum
totallängd	410 mm
Käftvinkel	90 grad
Tillverkningsprocess	helt smidd
Käft av seghärdat stål	induktionshärdad
Material tång	Specialverktøgsstål
Produktslag	Rör- och vattenpumptång