

**Fräsborr, Borr-Ø: 68mm****Beställningsdata**

Ordernummer	795150 68
GTIN	9002696298076
Artikelklass	76H

Beskrivning**Utförande:**

Med två skär och cylindriskt fäste.

Specialstål; för normal borrar i trä och vissa hårda träslag. De skarpa periferiskären ger flisfria bottenhål och minskar samtidigt risken för överhettning.

Användningsdata:

För borrar av flisfria, måttexakta bottenhål och rundhål.

Norm:

DIN 7483 G

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	2
Borr-Ø	68 mm
totallängd	90 mm
skaftmått	10×30 mm
Produktslag	Träborr

Tillbehör

Förlängning för borrar För skaft-Ø 10 mm	795270 10
--	-----------

