

**Rörtång (lättare utförande), rör-Ø: 2tum****Beställningsdata**

Ordernummer	810200 2
GTIN	4045197166999
Artikelklass	82A

Beskrivning**Utförande:**

Svensk typ med breda käftar vinklade 90°. Helt smidd med förankrad ställmutter.

Material:

Specialverktøgsstål, seghärdat, käftarna induktionshärdade.

Teknisk beskrivning

rör-Ø	2 tum
totallängd	560 mm
spännvidd	75,5 mm
Käftvinkel	90 grad
Tillverkningsprocess	helt smidd
Käft av seghärdat stål	induktionshärdad
Material tång	Specialverktøgsstål
Produktslag	Rör- och vattenpumptång