



Spårmuttermejsel, kling-Ø: 5mm



Beställningsdata

Ordernummer	666600 5
GTIN	7610733086368
Artikelklass	63E

Beskrivning

Utförande:

"Classic"-**krafthandtag** av transparent slaghållfast plast (kadmiumfri). Rörklinga med extra djup huvuddel för utskjutande bultar.

Användningsdata:

För spårmuttrar DIN 546.

Material:

Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering, förnicklad och förkromad yta.

Teknisk beskrivning

hål-Ø	2,8 mm
kling-Ø	5 mm
totallängd	170 mm
för muttrar	M2,5
klinglängd	80 mm
tapptjocklek a	1 mm
Serie	Classic
Drivprofil	Spårmutter
Produktslag	Skruvmejslar