

**VBW****Hörnrörtång, rör-Ø: 1.1/2tum**

## Beställningsdata

Ordernummer	810300 1.1/2
GTIN	4005887269201
Artikelklass	83E

## Beskrivning

**Utförande:**

Svensk typ med breda käftar vinklade 45°. Helt smidd med förankrad ställmutter.

**Material:**

Kromvanadinstål, seghärdad, käftarna induktionshärdade.

## Teknisk beskrivning

spännvidd	59 mm
totallängd	425 mm
rör-Ø	1,1/2 tum
Käftvinkel	45 grad
Tillverkningsprocess	helt smidd
Käft av seghärdad stål	induktionshärdad
Material tång	Kromvanadinstål
Produktslag	Rör- och vattenpumptång

## Tillbehör

Räfflad mutter Typ 1.1/2	810520 1.1/2
--------------------------	--------------

